

足踏み式インパルスシーラー



【特長】

上下加熱・下片側加熱切り換えタイプ。作業環境に応じ、薄い袋から厚い袋までガゼット袋・厚手袋に適しています



【特長】

- ・両手で袋の両端を持って足でペダルを踏むだけです。
- ・作業テーブルは引掛けの為、簡単に調整ができます。
- ・米袋等重袋用に適しています。



WNシーラー使用例

型 式	CHB-300	WN-300-10	WN-450	WN600
電 源	100V	100V	100V	100V
消 費 電 力	1,350W	1,350W	1,050W	1,350W
シール方式	下片側加熱/上下加熱	下片側加熱	下片側加熱	下片側加熱
シール長さ×巾	300×5mm	300×10mm	450×5mm	600×5mm
機 械 寸 法	350×380×900mm	340×380×900mm	530×440×860mm	680×480×860mm
重 量	22.4kg	25.4kg	24.6kg	27.6kg

足踏み式ヒートシーラー



【特長】

- ・強力な15mm巾で網目模様のシール。
- ・厚手袋、ラミネートフィルムに適しています。

W-300D

型 式	W-300D
電 源	100V
消 費 電 力	380W
シール方式	上下加熱
シール長さ×巾	300×15mm
機 械 寸 法	370×330×900mm
重 量	23kg

超音波溶着器 (超音波ホチキス)

アスパルキューパ QP-01



【特長】

軽くて使いやすい。ホチキス感覚で操作が簡単。ACアダプター採用の為、海外でもご使用いただけます。空打ち防止機能搭載の安心設計。
〈チップ形状〉

スズキはるる AUH-30

【特長】

用途に合わせたチップでご使用いただけます。

- 〈標準〉E (オプション)X
- 〈オプション〉RO (オプション)GE

金属針、テープ、輪ゴムに替わる強い味方！誰でも簡単、確実にポイントシール。食品販売・園芸農家・縫製工場・手芸作品等、色々な分野で活躍。

型 式	キューパ QP-01	はるる AUH-30
電 源	100V~240V (ACアダプタ)	100V
消 費 電 力	20W	30W
シール方式	超音波溶着	超音波溶着
シール長さ×巾	5×3mm半円	ポイント
機 械 寸 法	本体:179×183×66mm ハンドピース:36×125×54mm	本体:60×143×120mm ハンドピース:34×129×95mm
重 量	本体:1kg ハンドピース:0.2kg	本体:0.9kg ハンドピース:0.17kg



Product Catalog

シーラー総合カタログ

SEALER



朝日産業株式会社

本 社 〒456-0051 名古屋市中村区四番一丁目11番22号
TEL(052)671-5191 FAX(052)671-5196
info_j@asahi-sg.co.jp http://www.asahi-sg.co.jp

中部総業株式会社

http://www.chubu-sg.co.jp/

■代理店

※製品の仕様等につきましては予告なく変更する場合がございますのでご了承ください。