

針やセロテープを使わずドットラインで溶着

Linear QUPPA 超音波溶着器 リニアキュッパ

ドットライン溶着器

L-QP-01



全て
これ
1台で!!



袋や不織布、シート等に簡単にドットライン状の溶着ができます。

針等の消耗品は無くコストも削減！

※密封はできません。

1

袋詰め作業に

小分け
作業に



2

梱包作業に

まとめ
作業に



3

縫製作業に

仮止めに



STRONG X EASY

強い溶着力

素材同士が溶着する
強い溶着力

簡単に開封

ドットライン状のシールで
端からあければ簡単に
開封できゴミも出ません



操作方法

- 1 電源スイッチを入れます
- 2 発振時間調整つまみを設定します
- 3 溶着する部分を、ホーンと溶着金具の間にセットします。
- 4 ハンドピースを軽く握り、そのまま横方向にスライドさせます。発振ランプが点灯している間は超音波が発振されます。

溶着例



溶着形状 (ドットライン形状)



見やすい 溶着ポイント

上から先端部分が見やすく、
溶着したい箇所への作業が
楽にできます。



仕様

商 品 名 リニアキューパ
品 番 L-QP-01
発振周波数 57kHz
消費電力 20W
電 源 100V ~ 240V AC 50/60Hz
寸 法 【本体(突起部含まず)】
幅 140× 奥行 183× 高さ 66mm
【ハンドピース(開口部を開いた状態)】
幅 28× 奥行 128× 高さ 54mm
重 量 【本体】約 1000g
【ハンドピース】200g
出力コード 50cm(カルコード)
電源コード 3.2m
タイマー 1 ~ 6秒

材質適合例

		ホーン側							
		PSP	OPS	PVC	HIPS	PPF	PP	A-PET	
溶着金具側	PSP	○	○	△	○	×	×	○	
	OPS	○	○	△	○	○	○	○	
	PVC	×	×	△	△	×	△	△	
	HIPS	○	○	×	○	×	×	○	
	PPF	×	×	×	×	○	○	×	
	PP	×	×	×	×	○	○	×	
	A-PET	×	×	△	○	○	○	○	

・材質の種類や異素材同士の溶着条件では溶着強度が変わります。また、作業方法によっても異なります。
・溶着材料の厚みや、表面加工の有無などでも溶着の結果が異なります。
・防水ではありません。
・溶着部分の形状や、ホーンおよび溶着金具の形状により溶着できないものがあります。
※ご購入前にシールテストを行い、ご確認いただく事をおすすめします。ご相談ください。

動画



溶着・開封



不織布

朝日産業株式会社
Asahi Industry Co., Ltd.

〒456-0051 名古屋市熱田区四番一丁目11番22号
TEL (052)671-5191 FAX (052)671-5196
www.asahi-sg.co.jp info_j@asahi-sg.co.jp