

誰でもカンタン、軽く握って溶着。



\ポイントで溶着/
QUPPA
キュッパ



\ドットラインで溶着/
LINEAR QUPPA
リニア キュッパ



超音波溶着器 キュッパシリーズ



キュッパと握ってパツとつく、針の要らないホッチキス



溶着ポイントが
上から見える!



簡単

ホッチキス感覚で、誰にでも簡単に使えます。数秒間握って、離すだけ♪

安全

超音波の振動で溶着するため、本体は熱くならずやけどの心配はありません。

安心

テープや針・接着剤などの副資材を使わないため、異物混入の心配がありません。

経済的

替えのテープやホッチキスの針など、消耗品を補充する必要がなくコスパ◎

用途にあわせて**選**べるラインナップ^{※1}

超音波溶着器 キュッパ

超音波溶着器 リニア キュッパ



ポイント溶着

溶着形状



ドットライン溶着

溶着形状

1.5mm

ポイント溶着時



スライド溶着時

縫製のように使用できる!

- 水や油汚れなどが入りにくい防汚設計。
- 溶着面が広く、確実な溶着が要求される場合に。



- ☑ フードバック
- ☑ プリスターバック
- ☑ 催事
- ☑ ハンドメイド製作
- ☑ キッチンカー
- ☑ 工場内
- ☑ 服の品質表示タグ仮止め

- ハンドピース(握り部分)をスライドさせて溶着。
- 不織布、フィルムやポリ袋の連続溶着に。(密封はできません)



- ☑ 不織布
- ☑ 袋の口とじ
- ☑ 農業用マルチがけ
- ☑ 果物の傘かけ
- ☑ アイロナーテープの溶着
- ☑ 園芸

電源コードタイプ




NEW

バッテリータイプ^{※2}

電源コードタイプ

NEW

バッテリータイプ^{※2}

型 式 名	QP-01	QPB-01	L-QP-01	L-QPB-01
寸 法 (本 体)	幅179×奥行183×高さ66mm		幅140×奥行183×高さ66mm	
寸法(ハンドピース ^{※3})	幅36×奥行125×高さ54mm		幅23×奥行128×高さ54mm	
重 量 (本 体)	約500g	約1,000g	約500g	約1,000g
重 量 (ハンドピース)	約200g		約160g	
目安ショット数 ^{※4}	-	約5,000ショット	-	約5,000ショット
発振周波数(最大出力)	57kHz (20W)			
電 源	100V~240V AC 50/60Hz			
コードの長さ	電源コード 320cm / カールコード 50cm			
そ の 他	 ハンドピースホルダー付き		 一字チップ取付可 ^{※オプションとなります} 溶着形状  工約1mm 約5mm	

※1 仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。予めご了承ください。 ※2 バッテリー交換はメーカー対応となります。(充電時間は約5時間です。)

※3 突起部は寸法に含まれません。 ※4 バッテリータイプにて満充電時の目安となります。(タイマー設定により変動します。)

朝日産業株式会社
Asahi Industry Co., Ltd.

〒456-0051 名古屋市熱田区四番一丁目11番22号

info_j@asahi-sg.co.jp 朝日産業 検索

