

ハンドラッパー U-45PN と B-45PN の違い


オープンタイプ
U-45PN



フィルムのセットが簡単。
→ フィルムの交換回数が多い方におすすめ。



ボックスタイプ
B-45PN



フィルムを機械の内側にセット。
→ ホコリや飛び散りでフィルムが汚れるのを防げる。



奥行がオープンタイプのU-45PNに比べて
15センチ奥行が短い。
→ 省スペースで設置できる。

● 対応フィルムサイズ ●

	U-45PN	B-45PN
フィルム幅	450mm	
フィルム巻	1,000m巻	750m巻